

**FAHRION®**  
FAHREYONIG PROTECT**ER cangė, ER 20, Nominalus užveržimo Ø d: 7mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 308911 7      |
| GTIN             | 2050001764706 |
| Produktų klasė   | 39Y           |

**Aprašymas****Modelis:**

Užgrūdintos ir nušlifotos.

**Antikorozinė danga:** užspaudimo įvorė dengta FAHRION Protect, taip pat ir vidiniai paviršiai.**Privalumai:**

Danga dar pagerina replių patvarumą, užtikrina puikų darbą ir tikslumą.

**Pastaba:****Užveržimo Ø** gali būti **iki 1 mm mažesnis**, pvz., Ø 10 – 9 mm, **išskyrus Ø 1, 1,5 ir 2 (čia tik 0,5 mm)**.**Techninis aprašymas**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Nominalus užveržimo Ø d     | 7 mm              |
| Laikiklis                   | ER 20             |
| Norma                       | ISO 15488-B       |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm             |
| Tipas                       | 428 E             |
| Išorinis Ø D                | 21 mm             |
| Bendras ilgis L             | 31,5 mm           |
| Produkto rūšis              | Spyruoklinė įvorė |

