

FAHRION®
FAHRION® PROTECT**ER cangė su tarpine, ER 20, Nominalus užveržimo Ø d: 6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308916 6
GTIN	2050001768124
Produktų klasė	39Y

Aprašymas**Modelis:**

Užgrūdintos ir nušlifotos.

Antikorozinė danga: užspaudimo įvorė dengta FAHRION Protect, taip pat ir vidiniai paviršiai.**Privalumai:**

Danga dar pagerina replių patvarumą, užtikrina puikų darbą ir tikslumą.

Pastaba:Su **tarpine** vidiniam aušinimui (naudojama iki 60 bar) galima užspausti tik nominalų dydį.**Panašu į** ISO 15488-A.**Techninis aprašymas**

Nominalus užveržimo Ø d	6 mm
Laikiklis	ER 20
Norma	ISO 15488-A
Radialinio mušimo tikslumas	≤5 µm
Tipas	427 E
Išorinis Ø D	20,7 mm
Bendras ilgis L	31,5 mm

Produkto rūšis

Spyruoklinė įvorė