

FAHRION®
FAHRION® PROTECT**ER cangė, ER 11, Nominalus užveržimo Ø d: 2,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308881 2,5
GTIN	2050001767639
Produktų klasė	39Y

Aprašymas**Modelis:**

Užgrūdintos ir nušlifotos.

Antikorozinė danga: užspaudimo įvorė dengta FAHRION Protect, taip pat ir vidiniai paviršiai.**Privalumai:**

Danga dar pagerina replių patvarumą, užtikrina puikų darbą ir tikslumą.

Pastaba:**Užveržimo Ø** gali būti iki 1 mm mažesnis, pvz., Ø 10 – 9 mm, išskyrus Ø 1, 1,5 ir 2 (čia tik 0,5 mm).**Techninis aprašymas**

Nominalus užveržimo Ø d	2,5 mm
Laikiklis	ER 11
Norma	ISO 15488-B
Radialinio mušimo tikslumas	≤5 µm
Tipas	4008 E
Išorinis Ø D	11,3 mm
Bendras ilgis L	18 mm

Produkto rūšis

Spyruoklinė įvorė