

FAHRION®
FAHRION® PROTECT**ER cangė, ER 16, Nominalus užveržimo Ø d: 10mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 308901 10 |
| GTIN | 2050001766403 |
| Produktų klasė | 39Y |

Aprašymas**Modelis:**

Užgrūdintos ir nušlifotos.

Antikorozinė danga: užspaudimo įvorė dengta FAHRION Protect, taip pat ir vidiniai paviršiai.**Privalumai:**

Danga dar pagerina replių patvarumą, užtikrina puikų darbą ir tikslumą.

Pastaba:**Užveržimo Ø** gali būti iki **1 mm mažesnis**, pvz., Ø 10 – 9 mm, **išskyrus Ø 1, 1,5 ir 2 (čia tik 0,5 mm)**.**Techninis aprašymas**

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Nominalus užveržimo Ø d | 10 mm |
| Laikiklis | ER 16 |
| Norma | ISO 15488-B |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm |
| Tipas | 426 E |
| Išorinis Ø D | 17 mm |
| Bendras ilgis L | 27,5 mm |

Produkto rūšis

Spyruoklinė įvorė