

FAHRION®
FAHRION® PROTECT**ER cangė, ER 32, Nominalus užveržimo Ø d: 9mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308981 9
GTIN	2050001766878
Produktų klasė	39Y

Aprašymas**Modelis:**

Užgrūdintos ir nušlifautos.

Antikorozinė danga: užspaudimo įvorė dengta FAHRION Protect, taip pat ir vidiniai paviršiai.

Privalumai:

Danga dar pagerina replių patvarumą, užtikrina puikų darbą ir tikslumą.

Pastaba:

Užveržimo Ø gali būti iki 1 mm mažesnis, pvz., Ø 10 – 9 mm, išskyrus Ø 1, 1,5 ir 2 (čia tik 0,5 mm).

Techninis aprašymas

Nominalus užveržimo Ø d	9 mm
Laikiklis	ER 32
Norma	ISO 15488-B
Radialinio mušimo tikslumas	≤5 µm
Tipas	470 E
Išorinis Ø D	33 mm
Bendras ilgis L	40 mm

Produkto rūšis

Spyruoklinė įvorė