

FAHRION®
FAHREYOND PROTECT**ER cangė, ER 20, Nominalus užveržimo Ø d: 8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308911 8
GTIN	2050001765680
Produktų klasė	39Y

Aprašymas**Modelis:**

Užgrūdintos ir nušlifotos.

Antikorozinė danga: užspaudimo įvorė dengta FAHRION Protect, taip pat ir vidiniai paviršiai.**Privalumai:**

Danga dar pagerina replių patvarumą, užtikrina puikų darbą ir tikslumą.

Pastaba:**Užveržimo Ø** gali būti **iki 1 mm mažesnis**, pvz., Ø 10 – 9 mm, **išskyrus Ø 1, 1,5 ir 2 (čia tik 0,5 mm)**.**Techninis aprašymas**

Nominalus užveržimo Ø d	8 mm
Laikiklis	ER 20
Norma	ISO 15488-B
Radialinio mušimo tikslumas	≤5 µm
Tipas	428 E
Išorinis Ø D	21 mm
Bendras ilgis L	31,5 mm
Produkto rūšis	Spyruoklinė įvorė

