


**FAHRION®**  
FAHRION PROTECT**ER cangė, ER 11, Nominalus užveržimo Ø d: 5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308881 5
GTIN	2050001767684
Produktų klasė	39Y

**Aprašymas****Modelis:**

Užgrūdintos ir nušlifuotos.

**Antikorozinė danga:** užspaudimo įvorė dengta FAHRION Protect, taip pat ir vidiniai paviršiai.

**Privalumai:**

Danga dar pagerina replių patvarumą, užtikrina puikų darbą ir tikslumą.

**Pastaba:**

**Užveržimo Ø** gali būti iki **1 mm mažesnis**, pvz., Ø 10 – 9 mm, **išskyrus Ø 1, 1,5 ir 2 (čia tik 0,5 mm)**.

**Techninis aprašymas**

Nominalus užveržimo Ø d	5 mm
Laikiklis	ER 11
Norma	ISO 15488-B
Radialinio mušimo tikslumas	≤5 µm
Tipas	4008 E
Išorinis Ø D	11,3 mm
Bendras ilgis L	18 mm

Produkto rūšis

Spyruoklinė įvorė