

**FAHRION®**  
FAHRION® PROTECT**ER cangė su tarpine, ER 16, Nominalus užveržimo Ø d: 8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308906 8
GTIN	2050001767424
Produktų klasė	39Y

**Aprašymas****Modelis:**

Užgrūdintos ir nušlifotos.

**Antikorozinė danga:** užspaudimo įvorė dengta FAHRION Protect, taip pat ir vidiniai paviršiai.**Privalumai:**

Danga dar pagerina replių patvarumą, užtikrina puikų darbą ir tikslumą.

**Pastaba:**Su **tarpine** vidiniam aušinimui (naudojama iki 60 bar) galima užspausti tik nominalų dydį.**Panašu į** ISO 15488-A.**Techninis aprašymas**

Nominalus užveržimo Ø d	8 mm
Laikiklis	ER 16
Norma	ISO 15488-A
Radialinio mušimo tikslumas	≤5 µm
Tipas	425 E
Išorinis Ø D	16,7 mm
Bendras ilgis L	27,5 mm

Produkto rūšis

Spyruoklinė įvorė