

FAHRION®
FAHRION® PRESSION**ER cangė HP, ER 32, Nominalus užveržimo Ø d: 9mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309376 9
GTIN	2050001767257
Produktų klasė	39Y

Aprašymas**Modelis:**

Sistemos rotacija ir atkartojimo tikslumas **3 µm** (3D, maksimaliai = 50 mm), kartu su FAHRION CENTRO P įspraustine.

Apsauga nuo rūdžių: visi cangės paviršiai padengti.

Privalumai:

Danga padidina užspaudimo cangės patvarumą, užtikrina nepriekaištingą funkcionavimą ir tikslumą.

Tinka:

Precizinė ER įspraustinė CENTRO P.

Pastaba:

- **Maksimalus tikslumas tik naudojant su FAHRION CENTRO P įspraustine.**
- **Užveržimo ribos h10 (tik nominalusis dydis).**

Techninis aprašymas

Nominalus užveržimo Ø d	9 mm
Laikiklis	ER 32
Norma	ISO 15488-B
Radialinio mušimo tikslumas	≤2 µm
Tipas	470 E

Išorinis Ø D	33 mm
Bendras ilgis L	40 mm
Produkto rūšis	Spyruoklinė įvorė