

**FAHRION®**  
FAHRION® PROTECT**ER cangė, ER 32, Nominalus užveržimo Ø d: 15mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 308981 15     |
| GTIN             | 2050001765567 |
| Produktų klasė   | 39Y           |

**Aprašymas****Modelis:**

Užgrūdintos ir nušlifautos.

**Antikorozinė danga:** užspaudimo įvorė dengta FAHRION Protect, taip pat ir vidiniai paviršiai.**Privalumai:**

Danga dar pagerina replių patvarumą, užtikrina puikų darbą ir tikslumą.

**Pastaba:****Užveržimo Ø** gali būti iki 1 mm mažesnis, pvz., Ø 10 – 9 mm, išskyrus Ø 1, 1,5 ir 2 (čia tik 0,5 mm).**Techninis aprašymas**

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Nominalus užveržimo Ø d     | 15 mm       |
| Laikiklis                   | ER 32       |
| Norma                       | ISO 15488-B |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm       |
| Tipas                       | 470 E       |
| Išorinis Ø D                | 33 mm       |
| Bendras ilgis L             | 40 mm       |

Produkto rūšis

Spyruoklinė įvorė