

FAHRION®
FAHRION® PRESSION**ER cangė HP, ER 16, Nominalus užveržimo Ø d: 7mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309370 7
GTIN	2050001766199
Produktų klasė	39Y

Aprašymas**Modelis:**

Sistemos rotacija ir pakartojimo tikslumas **3 µm** (3D, maksimaliai = 50 mm), kartu su FAHRION CENTRO P įspraustine.

Apsauga nuo rūdžių: visi cangės paviršiai padengti.

Privalumai:

Danga padidina užspaudimo cangės patvarumą, užtikrina nepriekaištingą funkcionavimą ir tikslumą.

Tinka:

Precizinė ER įspraustinė CENTRO P.

Pastaba:

- **Maksimalus tikslumas tik naudojant su FAHRION CENTRO P įspraustine.**
- **Užveržimo ribos h10 (tik nominalusis dydis).**

Techninis aprašymas

Nominalus užveržimo Ø d	7 mm
Laikiklis	ER 16
Norma	ISO 15488-B
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 2 µm
Tipas	426 E

Išorinis Ø D	17 mm
Bendras ilgis L	27,5 mm
Produkto rūšis	Spyruoklinė įvorė