



Akumuliatorinis LED šviestuvas, Tipas: 360



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081543 360
GTIN	4062406056858
Produktų klasė	02A

Aprašymas

Modelis:

LED akumuliatorinė darbo lempa su nulenkiamu šviestuvu, mygtukas laipsniškam pritemdymui. Šviesai pralaidi danga užtikrina neakinančią šviesą, sklindančią 360°. Pagrindas su integruotu magnetu ir kabliais.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su įkrovimo laidu ir kištukiniu maitinimo bloku.

Techninis aprašymas

IP apsaugos klasė	IP 54
Keičiamos apšvietimo priemonės	ne
Akumuliatoriaus įtampa	3,7 V
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai

Šviesos srautas	60 - 1000 lm
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Akumuliatorių kiekis	1
Švietimo trukmė	1,5 h
Apšvietimo priemonės	LED modulis
ATEX zona	Nera
Svoris	470 g
Bendras ilgis	260 mm
Produkto rūšis	Darbinis šviestuvas