

**HOLEX****Akumuliatorinis LED šviestuvas, Tipas: 380****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	081549 380
GTIN	4062406056865
Produktų klasė	02A

**Aprašymas****Modelis:**

Plona LED akumuliatorinė tikrinimo lempa ir taškinis šviestuvas darbui siaurose patalpose. Lengvai valdomu sukamu jungikliu patogų pritemdyti šviesą. Galima tvirtinti naudojant magnetinį padą su integruotais kabliais.

**Funkcija:**

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

**Tiekimo sudėtis:**

Su įkrovimo laidu.

**Techninis aprašymas**

Akumuliatoriaus įtampa	3,7 V
Akumuliatorių kiekis	1
Švietimo trukmė	2,5 h
IP apsaugos klasė	IP 54

Šviesos srautas	120 - 500 lm
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Bendras ilgis	380 mm
ATEX zona	Nera
Svoris	250 g
Produkto rūšis	Pailga lempa