

**FAHRION®**  
FAHRION® PRESSION**ER cangė HP su tarpine, ER 16, Nominalus užveržimo Ø d: 10mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 309371 10     |
| GTIN             | 2050001767486 |
| Produktų klasė   | 33F           |

**Aprašymas****Modelis:**

**Sistemos rotacija** ir pakartojimo tikslumas **3 µm** (3D, maksimaliai = 50 mm), kartu su FAHRION CENTRO P įspraustine.

**Apsauga nuo rūdžių:** visi cangės paviršiai padengti.

**Privalumai:**

Danga padidina užspaudimo cangės patvarumą, užtikrina nepriekaištingą funkcionavimą ir tikslumą.

**Tinka:**

Precizinė ER įspraustinė CENTRO P.

**Pastaba:**

- **Maksimalus tikslumas tik naudojant su FAHRION CENTRO P įspraustine.**
- **Užveržimo ribos h10 (tik nominalusis dydis).**

Su **tarpine** vidiniam aušinimui (tinka iki 60 bar). **Panašu į** ISO 15488-A.

**Techninis aprašymas**

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Nominalus užveržimo Ø d     | 10 mm       |
| Laikiklis                   | ER 16       |
| Norma                       | ISO 15488-A |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤2 µm       |

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Tipas           | 425 E             |
| Išorinis Ø D    | 16,7 mm           |
| Bendras ilgis L | 27,5 mm           |
| Produkto rūšis  | Spyruoklinė įvorė |