

FAHRION®
FAHRION® PRESSION
ER cangė HP su tarpine, ER 11, Nominalus užveržimo Ø d: 4mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	309369 4
GTIN	2050001765727
Produktų klasė	33F

Aprašymas
Modelis:

Sistemos rotacija ir pakartojimo tikslumas **3 µm** (3D, maksimaliai = 50 mm), kartu su FAHRION CENTRO P įspraustine.

Apsauga nuo rūdžių: visi cangės paviršiai padengti.

Privalumai:

Danga padidina užspaudimo cangės patvarumą, užtikrina nepriekaištingą funkcionavimą ir tikslumą.

Tinka:

Precizinė ER įspraustinė CENTRO P.

Pastaba:

- **Maksimalus tikslumas tik naudojant su FAHRION CENTRO P įspraustine.**
- **Užveržimo ribos h10 (tik nominalusis dydis).**

Su **tarpine** vidiniam aušinimui (tinka iki 60 bar). **Panašu į** ISO 15488-A.

Techninis aprašymas

Nominalus užveržimo Ø d	4 mm
Laikiklis	ER 11
Norma	ISO 15488-A
Radialinio mušimo tikslumas	≤2 µm

Tipas	4012 E
Išorinis Ø D	11,2 mm
Bendras ilgis L	18 mm
Produkto rūšis	Spyruoklinė įvorė