



## ER cangė HP su tarpine, ER 16, Nominalus užveržimo $\varnothing$ d: 4mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	309371 4
GTIN	2050001766755
Produktų klasė	33F

### Aprašymas

#### Modelis:

**Sistemos rotacija** ir pakartojimo tikslumas **3  $\mu$ m** (3D, maksimaliai = 50 mm), kartu su FAHRION CENTRO P įspraustine.

**Apsauga nuo rūdžių:** visi cangės paviršiai padengti.

#### Privalumai:

Danga padidina užspaudimo cangės patvarumą, užtikrina nepriekaištingą funkcionavimą ir tikslumą.

#### Tinka:

Precizinė ER įspraustinė CENTRO P.

#### Pastaba:

- **Maksimalus tikslumas tik naudojant su FAHRION CENTRO P įspraustine.**
- **Užveržimo ribos h10 (tik nominalusis dydis).**

Su **tarpine** vidiniam aušinimui (tinka iki 60 bar). **Panašu į** ISO 15488-A.

### Techninis aprašymas

Nominalus užveržimo $\varnothing$ d	4 mm
Laikiklis	ER 16
Norma	ISO 15488-A
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 2 \mu$ m

Tipas	425 E
Išorinis Ø D	16,7 mm
Bendras ilgis L	27,5 mm
Produkto rūšis	Spyruoklinė įvorė