

**FAHRION®**  
FAHRION® PRESSION**ER cangė HP, ER 8, Nominalus užveržimo Ø d: 1mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309365 1
GTIN	2050001765178
Produktų klasė	39Y

**Aprašymas****Modelis:**

**Sistemos rotacija** ir pakartojimo tikslumas **3 µm** (3D, maksimaliai = 50 mm), kartu su FAHRION CENTRO P įspraustine.

**Apsauga nuo rūdžių:** visi cangės paviršiai padengti.

**Privalumai:**

Danga padidina užspaudimo cangės patvarumą, užtikrina nepriekaištingą funkcionavimą ir tikslumą.

**Tinka:**

Precizinė ER įspraustinė CENTRO P.

**Pastaba:**

- **Maksimalus tikslumas tik naudojant su FAHRION CENTRO P įspraustine.**
- **Užveržimo ribos h10 (tik nominalusis dydis).**

**Techninis aprašymas**

Nominalus užveržimo Ø d	1 mm
Laikiklis	ER 8
Norma	ISO 15488-B
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 2 µm
Tipas	4004 E

Išorinis Ø D	8,5 mm
Bendras ilgis L	13,6 mm
Produkto rūšis	Spyruoklinė įvorė