

**LED pištukinis prožektorius su baterijomis, Tipas: PEN****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	081461 PEN
GTIN	4062406056889
Produktų klasė	02A

**Aprašymas****Modelis:**

Rankinis LED kišeninis prožektorius su **fokusuojančia** lempos galvute tiksliam ir koncentruotam apšvietimui tarp 10° und 80°. Praktiškas kišeninis laikiklis ir mygtukas.

**Funkcija:**

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

**Techninis aprašymas**

Baterijos tipas	Micro, AAA
IP apsaugos klasė	IP 54
Švietimo trukmė	6 h
ATEX zona	Nera
Svoris	60 g
Apšvietimo priemonės	LED modulis

Galvos Ø	17 mm
Šviesos srautas	120 lm
Baterijų kiekis	2
Prožektoriaus funkcija	Fokusavimas
Bendras ilgis	130 mm
Maitinimas	Baterijos
Produkto rūšis	Kišeninis prožektorius

## Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081552 LR3
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081553 LR3
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081554 LR3
Ličio metalų baterijos Tarptautinis dydis LR3	081559 LR3
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081561 LR3
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081551 LR3