

FAHRION®
FAHRION® PRESSION**ER cangė HP, ER 25, Nominalus užveržimo Ø d: 13mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 309373 13 |
| GTIN | 2050001766236 |
| Produktų klasė | 39Y |

Aprašymas**Modelis:**

Sistemos rotacija ir pakartojimo tikslumas **3 µm** (3D, maksimaliai = 50 mm), kartu su FAHRION CENTRO P įspraustine.

Apsauga nuo rūdžių: visi cangės paviršiai padengti.

Privalumai:

Danga padidina užspaudimo cangės patvarumą, užtikrina nepriekaištingą funkcionavimą ir tikslumą.

Tinka:

Precizinė ER įspraustinė CENTRO P.

Pastaba:

- **Maksimalus tikslumas tik naudojant su FAHRION CENTRO P įspraustine.**
- **Užveržimo ribos h10 (tik nominalusis dydis).**

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Nominalus užveržimo Ø d | 13 mm |
| Laikiklis | ER 25 |
| Norma | ISO 15488-B |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤2 µm |
| Tipas | 430 E |

| | |
|-----------------|-------------------|
| Išorinis Ø D | 26 mm |
| Bendras ilgis L | 34 mm |
| Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |