

**FAHRION®**  
FAHRENDREHUNG**ER cangė HP, ER 40, Nominalus užveržimo Ø d: 13mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309379 13
GTIN	2050001766250
Produktų klasė	39Y

**Aprašymas****Modelis:**

**Sistemos rotacija** ir pakartojimo tikslumas **3 µm** (3D, maksimaliai = 50 mm), kartu su FAHRION CENTRO P įspraustine.

**Apsauga nuo rūdžių:** visi cangės paviršiai padengti.

**Privalumai:**

Danga padidina užspaudimo cangės patvarumą, užtikrina nepriekaištingą funkcionavimą ir tikslumą.

**Tinka:**

Precizinė ER įspraustinė CENTRO P.

**Pastaba:**

- **Maksimalus tikslumas tik naudojant su FAHRION CENTRO P įspraustine.**
- **Užveržimo ribos h10 (tik nominalusis dydis).**

**Techninis aprašymas**

Nominalus užveržimo Ø d	13 mm
Laikiklis	ER 40
Norma	ISO 15488-B
Radialinio mušimo tikslumas	≤2 µm
Tipas	472 E

Išorinis Ø D	41 mm
Bendras ilgis L	46 mm
Produkto rūšis	Spyruoklinė įvorė