

**FAHRION®**  
FAHRION® PRESSION**ER cangė sriegikliui su tarpine, ER 20, Nominalus užveržimo Ø d: 7mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309406 7
GTIN	2050001767387
Produktų klasė	39Y

**Aprašymas****Modelis:**

Su vidiniu kvadratu patikimam sriegiklio tvirtinimui.  
Su sandarinimo kamščiu vidiniam aušinimui (iki 60 bar!).

**FAHRION® apsauga nuo korozijos:**

- Visi cangės paviršiai padengti.
- Danga padidina cangių patvarumą, užtikrina nepriekaištingą funkcionavimą ir tikslumą.

**Tinka:**

Visoms standartinėms ER įspraustinėms, FAHRION užspaudimo įvorėms, taip pat ir precizinėms ER įspraustinėms Centro P.

**Pastaba:**

**FAHRION®** cangės, panašios į ISO 15488-A.

**Techninis aprašymas**

Nominalus užveržimo Ø d	7 mm
Laikiklis	ER 20
Norma	ISO 15488-A
Radialinio mušimo tikslumas	≤10 µm
Tipas	4276 E

Išorinis Ø D	20,7 mm
Bendras ilgis L	31,5 mm
Produkto rūšis	Spyruoklinė įvorė