

**FAHRION®**  
FAHREYOND PROGRESS**ER cangė HP su tarpine ir purkštukais, ER 32, Nominalus užveržimo Ø d:  
12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309378 12
GTIN	2050001766380
Produktų klasė	33F

**Aprašymas****Modelis:**

**Sistemos rotacija** ir pakartojimo tikslumas **3 µm** (3D, maksimaliai = 50 mm), kartu su FAHRION CENTRO P įspraustine.

**Apsauga nuo rūdžių:** visi cangės paviršiai padengti.

**Privalumai:**

Danga padidina užspaudimo cangės patvarumą, užtikrina nepriekaištingą funkcionavimą ir tikslumą.

**Tinka:**

Precizinė ER įspraustinė CENTRO P.

**Pastaba:**

- **Maksimalus tikslumas tik naudojant su FAHRION CENTRO P įspraustine.**
- **Užveržimo ribos h10 (tik nominalusis dydis).**

Su **tarpine** vidiniam aušinimui (tinka iki 60 bar) ir **purkštukais**. **Panašu į ISO 15488-A.**

**Techninis aprašymas**

Nominalus užveržimo Ø d	12 mm
Laikiklis	ER 32
Norma	ISO 15488-A

Radialinio mušimo tikslumas	≤2 μm
Tipas	469 E
Išorinis Ø D	32,7 mm
Bendras ilgis L	40 mm
Produkto rūšis	Spyruoklinė įvorė