

**FAHRION®**  
FAHRION® PRESSION**ER cangė sriegikliui su tarpine, ER 32, Nominalus užveržimo Ø d: 18mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309414 18
GTIN	2050001764805
Produktų klasė	39Y

**Aprašymas****Modelis:**

Su vidiniu kvadratu patikimam sriegiklio tvirtinimui.

Su sandarinimo kamščiu vidiniam aušinimui (iki 60 bar!).

**FAHRION® apsauga nuo korozijos:**

- Visi cangės paviršiai padengti.
- Danga padidina cangių patvarumą, užtikrina nepriekaištingą funkcionavimą ir tikslumą.

**Tinka:**

Visoms standartinėms ER įspraustinėms, FAHRION užspaudimo įvorėms, taip pat ir precizinėms ER įspraustinėms Centro P.

**Pastaba:**

**FAHRION®** cangės, panašios į ISO 15488-A.

**Techninis aprašymas**

Nominalus užveržimo Ø d	18 mm
Laikiklis	ER 32
Norma	ISO 15488-A
Radialinio mušimo tikslumas	≤10 µm
Tipas	4537 E

Išorinis Ø D	32,7 mm
Bendras ilgis L	40 mm
Produkto rūšis	Spyruoklinė įvorė