

FAHRION®
FAHRION® PRESSION
ER cangė HP su tarpine, ER 32, Nominalus užveržimo Ø d: 14mm

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 309377 14 |
| GTIN | 2050001765055 |
| Produktų klasė | 33F |

Aprašymas
Modelis:

Sistemos rotacija ir pakartojimo tikslumas **3 µm** (3D, maksimaliai = 50 mm), kartu su FAHRION CENTRO P įspraustine.

Apsauga nuo rūdžių: visi cangės paviršiai padengti.

Privalumai:

Danga padidina užspaudimo cangės patvarumą, užtikrina nepriekaištingą funkcionavimą ir tikslumą.

Tinka:

Precizinė ER įspraustinė CENTRO P.

Pastaba:

- **Maksimalus tikslumas tik naudojant su FAHRION CENTRO P įspraustine.**
- **Užveržimo ribos h10 (tik nominalusis dydis).**

Su **tarpine** vidiniam aušinimui (tinka iki 60 bar). **Panašu į** ISO 15488-A.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Nominalus užveržimo Ø d | 14 mm |
| Laikiklis | ER 32 |
| Norma | ISO 15488-A |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤2 µm |

| | |
|-----------------|-------------------|
| Tipas | 469 E |
| Išorinis Ø D | 32,7 mm |
| Bendras ilgis L | 40 mm |
| Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |