

FAHRION®
FAHRION® PRESSION**ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais, ER 25, Nominalus užveržimo Ø d: 8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309413 8
GTIN	2050001765802
Produktų klasė	39Y

Aprašymas**Modelis:**

Su vidiniu kvadratu patikimam sriegiklio tvirtinimui.

Su sandarinimo kamščiu vidiniam aušinimui (iki 60 bar!) ir purkštukais.

FAHRION® apsauga nuo korozijos:

- Visi cangės paviršiai padengti.
- Danga padidina cangių patvarumą, užtikrina nepriekaištingą funkcionavimą ir tikslumą.

Tinka:

Visoms standartinėms ER įspraustinėms, FAHRION užspaudimo įvorėms, taip pat ir precizinėms ER įspraustinėms Centro P.

Pastaba:

FAHRION® cangės, panašios į ISO 15488-A.

Techninis aprašymas

Nominalus užveržimo Ø d	8 mm
Laikiklis	ER 25
Norma	ISO 15488-A
Radialinio mušimo tikslumas	≤10 µm
Tipas	4282 E

Išorinis Ø D	25,7 mm
Bendras ilgis L	34 mm
Produkto rūšis	Spyruoklinė įvorė