

FAHRION®
FAHREYONDI PRESSION**ER cangė HP su tarpine ir purkštukais, ER 32, Nominalus užveržimo Ø d:
14mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 309378 14 |
| GTIN | 2050001767790 |
| Produktų klasė | 33F |

Aprašymas**Modelis:**

Sistemos rotacija ir pakartojimo tikslumas **3 µm** (3D, maksimaliai = 50 mm), kartu su FAHRION CENTRO P įspraustine.

Apsauga nuo rūdžių: visi cangės paviršiai padengti.

Privalumai:

Danga padidina užspaudimo cangės patvarumą, užtikrina nepriekaištingą funkcionavimą ir tikslumą.

Tinka:

Precizinė ER įspraustinė CENTRO P.

Pastaba:

- **Maksimalus tikslumas tik naudojant su FAHRION CENTRO P įspraustine.**
- **Užveržimo ribos h10 (tik nominalusis dydis).**

Su **tarpine** vidiniam aušinimui (tinka iki 60 bar) ir **purkštukais**. **Panašu į ISO 15488-A.**

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------|-------------|
| Nominalus užveržimo Ø d | 14 mm |
| Laikiklis | ER 32 |
| Norma | ISO 15488-A |

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Radialinio mušimo tikslumas | $\leq 2 \mu\text{m}$ |
| Tipas | 469 E |
| Išorinis \varnothing D | 32,7 mm |
| Bendras ilgis L | 40 mm |
| Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |