

**ER cangė sriegikliui su tarpine, ER 20, Nominalus užveržimo Ø d: 4,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309406 4,5
GTIN	2050001767752
Produktų klasė	39Y

Aprašymas**Modelis:**

Su vidiniu kvadratu patikimam sriegiklio tvirtinimui.
Su sandarinimo kamščiu vidiniam aušinimui (iki 60 bar!).

FAHRION® apsauga nuo korozijos:

- Visi cangės paviršiai padengti.
- Danga padidina cangių patvarumą, užtikrina nepriekaištingą funkcionavimą ir tikslumą.

Tinka:

Visoms standartinėms ER įspraustinėms, FAHRION užspaudimo įvorėms, taip pat ir precizinėms ER įspraustinėms Centro P.

Pastaba:

FAHRION® cangės, panašios į ISO 15488-A.

Techninis aprašymas

Nominalus užveržimo Ø d	4,5 mm
Laikiklis	ER 20
Norma	ISO 15488-A
Radialinio mušimo tikslumas	≤10 µm
Tipas	4276 E

Išorinis Ø D	20,7 mm
Bendras ilgis L	31,5 mm
Produkto rūšis	Spyruoklinė įvorė