

HOLEX**Spiralinių grąžtų rinkinys HSS Nr. 114000 dėžutėje, be dangos, Tipas: 6-10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	115000 6-10
GTIN	4045197024022
Produktų klasė	12B

Aprašymas**Modelis:**

Sukomplektuotas iš spiralinių grąžtų DIN 338.

Valcuoti, sraigtinio griovelio kampas, šerdies storis ir sustorėjimas ties kotu – standartiniai.

Vientisos struktūros, todėl yra plastiškesnis ir geriau atlaiko didesnes apkrovas (pvz., su rankiniais grąžtuvais). Nebrangus modelis.

Vidinis aušinimas: ne

Kotas: Cilindrinis kotas

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Gręžimo diapazonas: 6 - 10 mm

Grąžtų skaičius: 41

Grąžtai, kiekvienas didėjantis: 0,1 mm

Techninis aprašymas

Grąžtai, kiekvienas didėjantis	0,1 mm
Grąžtų skaičius	41
Gręžimo diapazonas	6 - 10 mm

Kotas	Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Smailas kampas	118 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
su kasete	taip
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	45 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	25 m/min	K
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

Priedai

Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 6,7 mm	114000 6,7
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 7,4 mm	114000 7,4
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 9,1 mm	114000 9,1

Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 9,8 mm	114000 9,8
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 8,1 mm	114000 8,1
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 7,9 mm	114000 7,9
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 6,9 mm	114000 6,9
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 8,6 mm	114000 8,6
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 6,3 mm	114000 6,3
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 7,7 mm	114000 7,7
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 9,2 mm	114000 9,2
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 7,6 mm	114000 7,6
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 8,3 mm	114000 8,3
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 9,9 mm	114000 9,9
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 9,4 mm	114000 9,4
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 8,4 mm	114000 8,4
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 7 mm	114000 7
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 7,2 mm	114000 7,2
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 9,7 mm	114000 9,7
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 8,8 mm	114000 8,8
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 7,1 mm	114000 7,1
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 7,8 mm	114000 7,8
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 6,6 mm	114000 6,6
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 7,3 mm	114000 7,3
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 9,3 mm	114000 9,3
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 9,6 mm	114000 9,6
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 10 mm	114000 10

Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 6,4 mm	114000 6,4
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 8,9 mm	114000 8,9
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 8,7 mm	114000 8,7
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 8,2 mm	114000 8,2
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 6,2 mm	114000 6,2
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 6,8 mm	114000 6,8
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 9 mm	114000 9
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 6,1 mm	114000 6,1