

Garant**CDCT S40101, Rūšis: HB7125-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268520 HB7125-1
GTIN	4062406057367
Produktų klasė	211

Aprašymas

CDCT S40101 HB7125-1 Kietlydinys: HB7125-1

Drožlialaužis: VS

Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 0,23 mmPastūma f : 0,05 - 0,23 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 140 m/min**Techninis aprašymas**

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas
Pjūvio gylis a_p	0,05 - 0,23 mm
Drožlialaužis	VS
Pagrindinis naudojimas	M
Kietlydinys	HB7125-1
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,1 mm

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 140 m/min
Pastūma f	0,05 - 0,23 mm/aps,
Danga	be dangos
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CDCT S40101
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui