

Garant**CDCT S40101, Rūšis: HU7310**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268520 HU7310
GTIN	4062406057329
Produktų klasė	21I

Aprašymas

CDCT S40101 HU7310 Kietlydinys: HU7310

Drožlialaužis: AF

Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 0,75 mmPastūma f : 0,03 - 0,25 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 300 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,1 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	N
Pastūma f	0,03 - 0,25 mm/aps,
Ašmenys	HM
Drožlialaužis	AF
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 300 m/min

Kietlydinys	HU7310
Pjovimo sąlygos	nepetraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,05 - 0,75 mm
Danga	be dangos
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CDCT S40101
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui