

**Garant****CDCT S40101, Rūšis: HB7410**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	268520 HB7410
GTIN	4062406057343
Produktų klasė	211

### Aprašymas

CDCT S40101 HB7410 Kietlydinys: HB7410

Drožlialaužis: TIS

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mmPastūma  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 40 - 90 m/min

### Techninis aprašymas

Pjūvio gylis $a_p$	0,05 - 0,23 mm
Ašmenys	HM
Drožlialaužis	TIS
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	40 - 90 m/min
Kampo spindulys	0,1 mm
Pagrindinis naudojimas	Ti

Pastūma f	0,05 - 0,23 mm/aps,
Kietlydinys	HB7410
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Danga	TiN
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CDCT S40101
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui