

Garant**CDCT S40101, Rūšis: HB7035**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268520 HB7035
GTIN	4062406056902
Produktų klasė	211

Aprašymas

CDCT S40101 HB7035 Kietlydinys: HB7035

Drožlialaužis: SF

Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 0,23 mm

Pastūma f : 0,03 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 150 m/min

Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui: 60 - 150 m/min

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,1 mm
Pastūma f	0,03 - 0,25 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 150 m/min
Kietlydinys	HB7035
Pjūvio gylis a_p	0,05 - 0,23 mm

Papildomas naudojimas	K
Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	60 - 150 m/min
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožialaužis	SF
Danga	TiN
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CDCT S40101
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui