

**Garant****CDCT S40104, Rūšis: HB7410****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268540 HB7410
GTIN	4062406057466
Produktų klasė	211

**Aprašymas**

CDCT S40104 HB7410 Kietlydinys: HB7410

Drožlialaužis: TIS

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mmPastūma  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 40 - 90 m/min**Techninis aprašymas**

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma $f$	0,05 - 0,23 mm/aps,
Ašmenys	HM
Pjūvio gylis $a_p$	0,05 - 0,23 mm
Drožlialaužis	TIS
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	40 - 90 m/min

Pagrindinis naudojimas	Ti
Kampo spindulys	0,4 mm
Kietlydinys	HB7410
Danga	TiN
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CDCT S40104
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui