

Garant**CDCT S40102, Rūšis: HB7410****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268530 HB7410
GTIN	4062406057411
Produktų klasė	211

Aprašymas

CDCT S40102 HB7410 Kietlydinys: HB7410

Drožlialaužis: T15

Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 0,23 mmPastūma f : 0,05 - 0,23 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 40 - 90 m/min**Techninis aprašymas**

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	40 - 90 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	Ti
Kampo spindulys	0,2 mm
Pastūma f	0,05 - 0,23 mm/aps,
Ašmenys	HM
Pjūvio gylis a_p	0,05 - 0,23 mm

Drožialaužis	TIS
Kietlydinys	HB7410
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Danga	TiN
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CDCT S40102
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui