

**Garant****CDCT S40102, Rūšis: HU7310**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	268530 HU7310
GTIN	4062406057398
Produktų klasė	21I

## Aprašymas

CDCT S40102 HU7310 Kietlydinys: HU7310

Drožlialaužis: AF

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,05 - 0,75 mmPastūma  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 50 - 300 m/min

## Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,2 mm
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	N
Kietlydinys	HU7310
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	50 - 300 m/min
Pjūvio gylis $a_p$	0,05 - 0,75 mm

Pastūma f	0,03 - 0,25 mm/aps,
Drožlialaužis	AF
Danga	be dangos
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CDCT S40102
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui