

**Garant****CDCT S40104, Rūšis: HB7125-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268540 HB7125-1
GTIN	4062406057480
Produktų klasė	211

**Aprašymas**

CDCT S40104 HB7125-1 Kietlydinys: HB7125-1

Drožlialaužis: VS

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mmPastūma  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 60 - 140 m/min**Techninis aprašymas**

Ašmenys	HM
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 140 m/min
Pjūvio gylis $a_p$	0,05 - 0,23 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Kietlydinys	HB7125-1
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Drožlialaužis	VS
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Pastūma f	0,05 - 0,23 mm/aps,
Danga	be dangos
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CDCT S40104
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui