

**Garant**
**CDCT S40104, Rūšis: HB7035**


### Užsakymo data

Užsakymo numeris	268540 HB7035
GTIN	4062406057442
Produktų klasė	211

### Aprašymas

CDCT S40104 HB7035 Kietlydinys: HB7035

Drožlialaužis: SF

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mm

Pastūma  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 60 - 150 m/min

Pjovimo greitis  $v_c$  papildomam naudojimui: 60 - 150 m/min

### Techninis aprašymas

Papildomas naudojimas	K
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnis apdirbimas
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ papildomam naudojimui	60 - 150 m/min
Pjūvio gylis $a_p$	0,05 - 0,23 mm
Kietlydinys	HB7035

Ašmenys	HM
Drožlialaužis	SF
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 150 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,03 - 0,25 mm/aps,
Danga	TiN
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CDCT S40104
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui