

Garant
CDCT S40102, Rūšis: HB7035


Užsakymo data

Užsakymo numeris	268530 HB7035
GTIN	4062406210649
Produktų klasė	21I

Aprašymas

CDCT S40102 HB7035 Kietlydinys: HB7035

Drožlialaužis: SF

Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 0,23 mm

Pastūma f : 0,03 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 150 m/min

Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui: 60 - 150 m/min

Techninis aprašymas

Papildomas naudojimas	K
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 150 m/min
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	60 - 150 m/min
Drožlialaužis	SF
Pjūvio gylis a_p	0,05 - 0,23 mm

Kietlydinys	HB7035
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,03 - 0,25 mm/aps,
Danga	TiN
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CDCT S40102
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui