

**Garant**
**GPCT S50102, Rūšis: HB7410**


### Užsakymo data

Užsakymo numeris	268560 HB7410
GTIN	4062406057534
Produktų klasė	21I

### Aprašymas

GPCT S50102 HB7410 Kietlydinys: HB7410

Drožlialaužis: TIS

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,05 - 0,35 mm

Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 40 - 90 m/min

### Techninis aprašymas

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	40 - 90 m/min
Drožlialaužis	TIS
Kietlydinys	HB7410
Pagrindinis naudojimas	Ti
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	0,2 mm

Ašmenys	HM
Pjūvio gylis $a_p$	0,05 - 0,35 mm
Pastūma f	0,05 - 0,23 mm/aps,
Danga	TiN
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	GPCT S50102
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui