

**Garant**
**GPCT S50104, Rūšis: HB7125-1**


### Užsakymo data

Užsakymo numeris	268570 HB7125-1
GTIN	4062406057602
Produktų klasė	211

### Aprašymas

GPCT S50104 HB7125-1 Kietlydinys: HB7125-1  
 Drožlialaužis: VS  
 Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,05 - 0,35 mm  
 Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/aps,  
 Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 60 - 140 m/min

### Techninis aprašymas

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 140 m/min
Pjūvio gylis $a_p$	0,05 - 0,35 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pastūma $f$	0,05 - 0,23 mm/aps,
Drožlialaužis	VS
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	M

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	0,4 mm
Kietlydinys	HB7125-1
Danga	be dangos
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	GPCT S50104
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui