

**Garant****GPCT S50102, Rūšis: HB7125-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268560 HB7125-1
GTIN	4062406057558
Produktų klasė	211

**Aprašymas**

GPCT S50102 HB7125-1 Kietlydinys: HB7125-1

Drožlialaužis: VS

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,05 - 0,35 mmPastūma  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 60 - 140 m/min**Techninis aprašymas**

Drožlialaužis	VS
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 140 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HB7125-1
Pjūvio gylis $a_p$	0,05 - 0,35 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas

Pastūma f	0,05 - 0,23 mm/aps,
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	M
Danga	be dangos
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	GPCT S50102
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui