

Garant**TDAT 070102, Rūšis: HB7035**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268630 HB7035
GTIN	4062406057787
Produktų klasė	211

Aprašymas

TDAT 070102 HB7035 Kietlydinys: HB7035

Drožlialaužis: SF

Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 0,23 mmPastūma f : 0,03 - 0,25 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 150 m/minPjovimo greitis v_c papildomam naudojimui: 60 - 150 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 150 m/min
Drožlialaužis	SF
Kietlydinys	HB7035
Pastūma f	0,03 - 0,25 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	0,2 mm
Ašmenys	HM

Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	60 - 150 m/min
Papildomas naudojimas	K
Pjūvio gylis a_p	0,05 - 0,23 mm
Danga	TiN
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TDAT 070102
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui