

Garant**TDAT 070102, Rūšis: HB7410**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268630 HB7410
GTIN	4062406057800
Produktų klasė	21I

Aprašymas

TDAT 070102 HB7410 Kietlydinys: HB7410

Drožlialaužis: TIS

Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 0,23 mmPastūma f : 0,05 - 0,23 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 40 - 90 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,2 mm
Pjūvio gylis a_p	0,05 - 0,23 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	40 - 90 m/min
Kietlydinys	HB7410
Pastūma f	0,05 - 0,23 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	nuolat
Drožlialaužis	TIS
Ašmenys	HM

Pagrindinis naudojimas	Ti
Danga	TiN
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TDAT 070102
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui