

**Garant****TDAT 070104, Rūšis: HB7410**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	268640 HB7410
GTIN	4062406057855
Produktų klasė	21I

### Aprašymas

TDAT 070104 HB7410 Kietlydinys: HB7410

Drožlialaužis: TIS

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mmPastūma  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 40 - 90 m/min

### Techninis aprašymas

Kietlydinys	HB7410
Pagrindinis naudojimas	Ti
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pastūma $f$	0,05 - 0,23 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nuolat
Drožlialaužis	TIS
Pjūvio gylis $a_p$	0,05 - 0,23 mm
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	40 - 90 m/min

Kampo spindulys	0,4 mm
Danga	TiN
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TDAT 070104
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui