

Garant**TDAT 070104, Rūšis: HB7125-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268640 HB7125-1
GTIN	4062406057879
Produktų klasė	21I

Aprašymas

TDAT 070104 HB7125-1 Kietlydinys: HB7125-1

Drožlialaužis: VS

Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 0,23 mmPastūma f : 0,05 - 0,23 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 140 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	VS
Kampo spindulys	0,4 mm
Kietlydinys	HB7125-1
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 140 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Pjūvio gylis a_p	0,05 - 0,23 mm
Pastūma f	0,05 - 0,23 mm/aps,

Pagrindinis naudojimas	M
Danga	be dangos
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TDAT 070104
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui