

Garant**TDAT 070104, Rūšis: HB7035**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268640 HB7035
GTIN	4062406057831
Produktų klasė	21I

Aprašymas

TDAT 070104 HB7035 Kietlydinys: HB7035

Drožlialaužis: SF

Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 0,23 mmPastūma f : 0,03 - 0,25 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 150 m/minPjovimo greitis v_c papildomam naudojimui: 60 - 150 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	SF
Pjūvio gylis a_p	0,05 - 0,23 mm
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 150 m/min
Pastūma f	0,03 - 0,25 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	60 - 150 m/min

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Kampo spindulys	0,4 mm
Papildomas naudojimas	K
Kietlydinys	HB7035
Danga	TiN
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TDAT 070104
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui