

Garant**GCCT 060202, Rūšis: HB7125-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268590 HB7125-1
GTIN	4062406057671
Produktų klasė	211

Aprašymas

GCCT 060202 HB7125-1 Kietlydinys: HB7125-1

Drožlialaužis: VS

Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 0,35 mmPastūma f : 0,05 - 0,23 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 140 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	M
Kampo spindulys	0,2 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Kietlydinys	HB7125-1
Drožlialaužis	VS
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,05 - 0,23 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 140 m/min
Ašmenys	HM
Pjūvio gylis a_p	0,05 - 0,35 mm
Danga	be dangos
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	GCCT 060202
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui