

Garant
TDAT 070101, Rūšis: HB7035


Užsakymo data

Užsakymo numeris	268620 HB7035
GTIN	4062406057732
Produktų klasė	21I

Aprašymas

TDAT 070101 HB7035 Kietlydinys: HB7035

Drožlialaužis: SF

 Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 0,23 mm

 Pastūma f : 0,03 - 0,25 mm/aps,

 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 150 m/min

 Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui: 60 - 150 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	SF
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 150 m/min
Pastūma f	0,03 - 0,25 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,05 - 0,23 mm
Papildomas naudojimas	K
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,1 mm

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	60 - 150 m/min
Kietlydinys	HB7035
Danga	TiN
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TDAT 070101
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui