

Garant**GCCT 060204, Rūšis: HB7035**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268600 HB7035
GTIN	4062406057688
Produktų klasė	211

Aprašymas

GCCT 060204 HB7035 Kietlydinys: HB7035

Drožlialaužis: SF

Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 0,35 mmPastūma f : 0,03 - 0,25 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 150 m/minPjovimo greitis v_c papildomam naudojimui: 60 - 150 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,05 - 0,35 mm
Papildomas naudojimas	K
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Ašmenys	HM

Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	60 - 150 m/min
Drožlialaužis	SF
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 150 m/min
Kietlydinys	HB7035
Pastūma f	0,03 - 0,25 mm/aps,
Danga	TiN
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	GCCT 060204
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui