

Garant
GCCT 060202, Rūšis: HB7035


Užsakymo data

Užsakymo numeris	268590 HB7035
GTIN	4062406057619
Produktų klasė	21I

Aprašymas

GCCT 060202 HB7035 Kietlydinys: HB7035

Drožlialaužis: SF

Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 0,35 mm

Pastūma f : 0,03 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 150 m/min

Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui: 60 - 150 m/min

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas
Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	60 - 150 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Papildomas naudojimas	K
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 150 m/min
Ašmenys	HM
Pjūvio gylis a_p	0,05 - 0,35 mm

Pastūma f	0,03 - 0,25 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,2 mm
Kietlydinys	HB7035
Drožlialaužis	SF
Danga	TiN
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	GCCT 060202
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui